

DIFFUSION RESTREINTE

4 Conclusion générale

4.1.1 Cotation de la résistance du scellé CLIP SEAL pour eSNA - Fonction F6 (intrusion)

25 La cotation de ce mécanisme est la suivante:

Facteur	Commentaires	Exploitation
Temps mis pour l'attaque	Le fraisage latéral et l'obturation permettant le masquage de l'ouverture du scellé sont réalisés en moins d'une heure.	0 (< 1 jour)
Expertise de l'attaquant	L'ouverture ainsi que son masquage ne nécessite pas d'expertise, une personne compétente est requise.	3 (Compétent)
Connaissance nécessaire à l'attaquant	La spécification du produit est disponible sur internet	0 (Aucune)
Accès au produit par l'attaquant	L'accès au boîtier scellé est difficile car uniquement pendant la livraison entre ATOS AVANTIX et son client.	10 (Difficile)
Type d'équipement nécessaire pour exploiter la vulnérabilité	Une fraiseuse de dentiste et du gel alimentaire sont nécessaires pour réaliser cette attaque	0 (standard)
Total final		13

26 Compte-tenu de la table de notation utilisée¹, ce mécanisme n'est pas suffisamment résistant à un attaquant ayant un potentiel basique. Cependant, l'attaque envisagée n'est qu'une attaque partielle.

¹ Source : ANSSI-CSPN-CER-P-02_v4.0 - Critères pour l'évaluation en vue d'une certification de sécurité de premier niveau, Version 4.0, 28 mars 2020.